

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

WNMG 060408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7035-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen