

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7035-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SG
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen