

Gewinde Grenz-Lehrdorn UNC-2B, Gewinde: 4-40



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486300 4-40 |
| GTIN | 2050001691064 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach ANSI B1.2.

Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|------------------------|
| Gewinde | 4-40 UNC |
| Gänge pro Zoll | 40 |
| Norm | ANSI B 1.1 |
| Gewindeart | UNC |
| Toleranzfeld | B |
| Qualität | 2 |
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Lehrenart | Gutlehre |
| Kalibrierung | L10 |
| Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |

Dienstleistungen

028590 90

DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehndorn maximaler Ø
90 mm

KalibrierungGewinde-Grenzlehndorn maximaler Ø 3 mm

028550 3