



## Schleifvlies-Pad, 152×229 mm, Vliesstruktur: 220



### Bestelldaten

Bestellnummer	556015 220
GTIN	4045197525871
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

#### Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

#### Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

### Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	240 - 280
Vliesstruktur	220
Feinheitsgrad	mittel
Farbe	grün
Ausführung	A Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Breite	152 mm
Länge	229 mm
Produktnameattribut	152×229 mm
Produktart	Schleifvlies-Pad

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Mandrel	556030
Handblock	556020

