

## Feingewinde Ausschuss-Lehrring 6g, M × Steigung: 18X1



### Bestelldaten

Bestellnummer	486210 18X1
GTIN	2050001036131
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	M18
Gewindesteigung	1 mm
Toleranzklasse	6g
Kalibrierung	L12

Lehrenart	Ausschusslehre
Toleranzfeld	g
Norm	DIN 13
Gewindeart	MF
Qualität	6
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

### Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 20 mm	028600 20
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100