

3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Rolle, 115 mm × 10 m, Vliesstruktur: 100**Bestelldaten**

Bestellnummer	556100 100
GTIN	4001895772122
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Grob und aggressiv:** entfernt Rost, Flugrost und Oberflächenverschmutzungen. Zum Anrauen alter Farben, Lacke, Kunststoffe, Gummiteile (z. B. vor dem Kleben).

Technische Beschreibung

Vliesstruktur	100
Farbe	rot
Körnungsvergleich	180 - 220

Feinheitsgrad	grob
Ausführung	A Medium
3M-Bezeichnung	WR-SH
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	115 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnamensattribut	115 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Mandrel	556030
Handblock	556020