

## Rohrgewinde Ausschuss-Lehrring, Gewinde: G1/4Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.  
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	19
Gewinde	G1/4
Gewinde-Ø	13,16 mm
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Ausschusslehre

Toleranzfeld	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 20 mm	028600 20