

**LOCTITE****Schraubensicherung Stick, 19 g, Herstellerbezeichnung: 248\_EPIG**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

**Stick** mit **pastöser** Schraubensicherung, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.

Pastöse Schraubensicherung.

### Verwendung:

**Niedrigfest** – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

**Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

**Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Stick: Mittelfest, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

### Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	248
für Gewindegröße M bis	M50
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
minimales Losbrechmoment	17 Nm
Füllmenge	19 ml
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	48 Monat
geeignet für Einsatzbereich	alle Gewindeverbindungen
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farbe	blau
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Form	pastös
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
geeignet für Material	Metall
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Handfestigkeit nach	5 min
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnameattribut	19 g
Produktart	Schraubensicherung