

**LOCTITE****Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 401\_IG**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

## Technische Beschreibung

Zugscherfestigkeit	20 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit nach	3 - 10 s
Herstellerbezeichnung	401
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Dynamische Viskosität	70 - 110 mPas
Lagertemperatur	2 - 8 °C
Form	flüssig

Temperatur Einsatzbereich	-40 - 120 °C
Farbe	transparent
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
geeignet für Material	Gewebe
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Papier
geeignet für Material	Elastomer
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Füllmenge	20 ml
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber