

**LOCTITE****Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 454\_IE**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	454
Handfestigkeit nach	5 - 10 s
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Zugscherfestigkeit	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Lagertemperatur	2 - 8 °C
Form	Gel
Temperatur Einsatzbereich	-40 - 120 °C

Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	zieht nicht ein
geeignet für Material	Papier
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Karton
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Elastomer
geeignet für Material	poröse Materialien
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Haltbarkeit ab Herstelldatum	24 Monat
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	transparent
Füllmenge	20 ml
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Produktnamensattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber