

3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Hand-Pads Set 25-teilig Durable Flex, 114×228 mm, Vliesstruktur: 280**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 556145 280 |
| GTIN | 8410001134413 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Flexibles Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressiveres Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**. Die **enorme Flexibilität** erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Lieferumfang:

Set mit 25 Hand-Pads.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Vliesstruktur | 280 |
| Farbe | rot |
| Körnungsvergleich | 280 - 360 |
| Feinheitsgrad | mittelfein |
| 3M-Bezeichnung | DF |
| Ausführung | A Very Fine |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Breite | 114 mm |
| Länge | 228 mm |
| Produktnameattribut | 114×228 mm |
| Produktart | Schleifvlies-Pad |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Stein | bedingt geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |

| | |
|--------------|------------------|
| nass maximal | bedingt geeignet |
| trocken | geeignet |

Zubehör

| | |
|-----------|--------|
| Mandrel | 556030 |
| Handblock | 556020 |