



Präzisions-Winkelbiegeapparat komplett mit Zubehör, maximale Werkstückhöhe: 35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	823600 35
GTIN	2050001932709
Artikelklasse	86K

Beschreibung

Ausführung:

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat für maßgenaues Biegen von diversen Profilen bis 180°. Sicheres und festes Spannen der Profile. Wiederholgenaues Biegen durch präzise Biege- und Spannvorrichtung. Integrierte **Winkel- und Längenanschläge für ein schnelles Arbeiten** bei exakten Biegeergebnissen. Zügiger Arbeitsfortschritt auch bei massiven Profilen, ermöglicht durch einen **nadelgelagerten Drehteller** (Gr. 60 und 100).

Verwendung:

Maßgenaues und anwenderfreundliches Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 – 180°), sowohl mit scharfkantiger Biegekante als auch mit verschiedenen Biegeradien.

Passend für:

Schraubstock

Lieferumfang:

1 Biegeplatte scharfkantig, 90° Nr. 823601 Gr. 0, 1 Biegeplatte (r = 6 mm), 180°, 1 Winkelanschlag, 1 Längenanschlag, 1 Bedienhebel, 1 Schlüssel SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823601 – 823604.

Technische Beschreibung

Gewicht	9,3 kg
Höhe	92 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm)	36x6 / 11x11 mm
maximale Werkstückhöhe	35 mm

Tiefe	150 mm
Breite	280 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt)	35×4 / 9×9 mm
maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) Ø	10 mm
Produktart	Biegeapparat

Zubehör

Biegewerkzeug Radius 4	823601 4
Biegewerkzeug Radius 10	823601 10
Biegewerkzeug Radius 0	823601 0
Biegewerkzeug Radius 2,5	823601 2,5