



Korpuszwinge, Spannweite a: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860291 600
GTIN	4008158040134
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert. Metallverstärktes Kunststoffgehäuse. Spannkraft bis zu **8000 N**.

- **Extrem große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen**
- **Schützende Werkstückauflagen abnehmbar**
- **Durch Wenden des Unterteils wird aus der Spannzwinge eine Spreizzwinge**
- **2-Komponenten-Griff mit Innensechskant (SW6) komfortables Aufbringen der Spannkraft**

Verwendung:

Die Zwinge spannt rund um die Schiene, also auch hinter und seitlich der Schiene. Dadurch werden Spannstellen zugänglich, die mit üblichen Schraubzwingen nicht erreichbar sind. Für Spreizfunktion **werkzeuglos umsteckbar**.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 860290.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,76 kg
Spreizweite e	255 - 730 mm
Querschnitt der Gleitschiene	29×9 mm
Spannweite a	600 mm
Ausladung b	95 mm
maximale Spannkraft	8000 N
Produktart	Zwinge