



## Korpuszwinge, Spannweite a: 1000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860291 1000
GTIN	4008158040158
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert. Metallverstärktes Kunststoffgehäuse. Spannkraft bis zu **8000 N**.

- **Extrem große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen**
- **Schützende Werkstückauflagen abnehmbar**
- **Durch Wenden des Unterteils wird aus der Spannzwinge eine Spreizzwinge**
- **2-Komponenten-Griff mit Innensechskant (SW6) komfortables Aufbringen der Spannkraft**

#### Verwendung:

Die Zwinge spannt rund um die Schiene, also auch hinter und seitlich der Schiene. Dadurch werden Spannstellen zugänglich, die mit üblichen Schraubzwingen nicht erreichbar sind. Für Spreizfunktion **werkzeuglos umsteckbar**.

#### Hinweis:

**Nachfolgeprodukt für Nr. 860290.**

### Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	29×9 mm
Ausladung b	95 mm
Spreizweite e	255 - 1130 mm
Spannweite a	1000 mm
Gewicht	3,45 kg
maximale Spannkraft	8000 N
Produktart	Zwinge