

3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Hand-Pads Set 25-teilig Durable Flex, 114×228 mm, Vliesstruktur: 1000**Bestelldaten**

Bestellnummer	556145 1000
GTIN	8410001134420
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Flexibles Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressiveres Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**. Die **enorme Flexibilität** erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Fein / sehr fein:** zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Lieferumfang:

Set mit 25 Hand-Pads.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	600 - 1000
-------------------	------------

Feinheitsgrad	sehr fein
Farbe	grau
Vliesstruktur	1000
3M-Bezeichnung	DF
Ausführung	S Ultra Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	114 mm
Länge	228 mm
Produktnamensattribut	114×228 mm
Produktart	Schleifvlies-Pad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		

trocken

geeignet

Zubehör

Handblock

556020

Mandrel

556030