



Schleifgewebe (A) braun, sehr flexibel KK 114 F, 230×280 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

Bestellnummer	556900 60
GTIN	4018875000397
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

Blattgröße 230×280 mm.

Typ **VSM KK 114 F: Gewebe braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	grob
Körnung	60
Herstellerbezeichnung	KK 114 F
Serie	KK114F
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifblatt Breite	280 mm
Schleifblatt Länge	230 mm

Produktnameattribut	230×280 mm
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Stahl-Abziehplatte	556950
Gummi-Schleifklotz	557600