

**Schleifgewebe (A) blau, normal KK 24, 230×280 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 556800 60     |
| GTIN          | 4018875000779 |
| Artikelklasse | 56V           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

**Blattgröße 230×280 mm.**

Typ **VSM KK 24: Gewebe blau, preisgünstiges Schleifgewebe** für normale Beanspruchung.

**Verwendung:**

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

**Technische Beschreibung**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Feinheitsgrad            | grob         |
| Körnung                  | 60           |
| Herstellerbezeichnung    | KK 24        |
| Serie                    | KK24         |
| Schleifmittel            | Normalkorund |
| Schleifmittelkurzzeichen | A            |
| Schleifblatt Breite      | 280 mm       |
| Schleifblatt Länge       | 230 mm       |
| Produktnamensattribut    | 230×280 mm   |

Produktart

Schleifgewebe

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | bedingt geeignet |                |          |
| GG(G)                          | geeignet         |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |
| Lacke                          | bedingt geeignet |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Zubehör

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Stahl-Abziehplatte | 556950 |
| Gummi-Schleifklotz | 557600 |