

**Schleifgewebe (A) blau, normal KK 24, 230×280 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	556800 80
GTIN	4018875000786
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

Blattgröße 230×280 mm.

Typ **VSM KK 24: Gewebe blau, preisgünstiges Schleifgewebe** für normale Beanspruchung.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

Technische Beschreibung

Körnung	80
Feinheitsgrad	grob
Herstellerbezeichnung	KK 24
Serie	KK24
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifblatt Breite	280 mm
Schleifblatt Länge	230 mm
Produktnamensattribut	230×280 mm

Produktart

Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Stahl-Abziehplatte	556950
Gummi-Schleifklotz	557600