



## Hand-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12



### Bestelldaten

Bestellnummer	146170 M3-12
GTIN	4045197876553
Artikelklasse	12K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus 3-teiligen Hand-Gewindebohrer-Sätzen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer M3 – M12 3-teilig Nr. 130200 und Kernlochbohrer Nr. 114031  
Norm: DIN 352

### Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 352
Produktart	Gewindebohrer

## Zubehör

Hand-Gewindebohrer-Satz M M4	130200 M4
Hand-Gewindebohrer-Satz M M5	130200 M5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M10	130200 M10
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114030 3,3
Hand-Gewindebohrer-Satz M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114030 10,2
Hand-Gewindebohrer-Satz M M3	130200 M3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114030 8,5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M6	130200 M6
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130200 M12
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114030 2,5
Kassette leer Typ 2	146961 2