

STARCKE®**Gewebe-Klett-Schleifscheibe (ZA), Ø 150 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	567625 80
GTIN	4002748756566
Artikelklasse	56Z

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem robuste Klettschleifscheiben 341XK auf **verstärktem, reißfestem Baumwollgewebeträger**. Neuentwickeltes Bindungssystem mit Zirkonkorund (**ZA**). Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Klett-Schleifteller** z. B. Nr. **567760 selbsthaftend**. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf **Winkelschleifern** bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit **40 m/s**.

Vielseitig einsetzbar im **Grob- und Feinschliff von Metallen**.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 – 566950. Kleinschleifsystem Ø 50 mm und Ø 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Scheiben-Ø	150 mm
Herstellerbezeichnung	341XK
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 150 mm
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Klett-Polierteller, M14 Außen-Ø 150 mm	567762 150
Handschleifklotz mit Kletthaftung passend für Scheiben-Ø 150 mm	567857 150
Klett-Schleifteller, M14 Außen-Ø 150 mm	567760 150