

SWISS TOOLS

Bohrstangenhalter, PSC 80, Spann-Ø D1: 10 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	318889 10
GTIN	2050001921833
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Auskraglänge A-Maß: 98 mm

Außen-Ø D: 34 mm

L₁: 68 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	34 mm
L ₁	68 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Auskraglänge A-Maß	98 mm
Aufnahme	PSC 80
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

