

SWISS TOOLS

## Bohrstangenhalter, PSC 80, Spann-Ø D1: 12 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	318889 12
GTIN	2050001921840
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von Bohrstangen.

#### Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Auskraglänge A-Maß: 98 mm

Außen-Ø D: 36 mm

L<sub>1</sub>: 68 mm

### Technische Beschreibung

Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Auskraglänge A-Maß	98 mm
L <sub>1</sub>	68 mm
Außen-Ø D	36 mm
Aufnahme	PSC 80
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

