

SWISS TOOLS

Bohrstangenhalter, PSC 80, Spann-Ø D1: 16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	318889 16
GTIN	2050001921857
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Auskraglänge A-Maß: 98 mm

Außen-Ø D: 40 mm

L₁: 68 mm

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	16 mm
Außen-Ø D	40 mm
Auskraglänge A-Maß	98 mm
L ₁	68 mm
Aufnahme	PSC 80
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

