

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt, PSC 63, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 318890 10 |
| GTIN | 4045197889386 |
| Artikelklasse | 31G |

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------------------|
| L ₁ | 83 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Außen-Ø D | 45 mm |
| Auskräglänge A-Maß | 105 mm |
| Aufnahme | PSC 63 |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Flächenspannfutter |

