

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt, PSC 63, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318890 12
GTIN	4045197889393
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	45 mm
L ₁	83 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Auskräglänge A-Maß	105 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

