

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt, HSK-T 63, Spann-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318831 16
GTIN	4045197905185
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrstangen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Technische Beschreibung

L ₁	79,05 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Auskräglänge A-Maß	105 mm
Außen-Ø D	45 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

