

**Garant****Bohrstangenhalter geschlitzt, HSK-T 63, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318831 20
GTIN	4045197905192
Artikelklasse	31G

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT** - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Bohrstangen.  
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Außen-Ø D	55 mm
Auskräglänge A-Maß	105 mm
L <sub>1</sub>	79,05 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

