

Garant**eco Werkzeughalter axial 1fach, links, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318621 25
GTIN	4045197893246
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	130 mm
Außen-Ø D	102 mm
B	40 mm
Spannlänge L ₁	88 mm
für Haltervierkant	25 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter