

**Garant****eco Werkzeughalter axial 2fach, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	318623 25
GTIN	4045197893253
Artikelklasse	31G

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

**GARANT** - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.

### Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

### Hinweis:

Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

## Technische Beschreibung

für Haltervierkant	25 mm
Spannlänge L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Außen-Ø D	102 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter