

Garant
eco Werkzeughalter radial, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25 mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 318625 25 |
| GTIN | 4045197893260 |
| Artikelklasse | 31G |

Beschreibung

Ausführung:

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Auskraglänge A-Maß: 90 mm

Spannlänge L_1 : 88 mm

B: 55 mm

Außen-Ø D: 102 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|----------|
| Auskraglänge A-Maß | 90 mm |
| Spannlänge L_1 | 88 mm |
| B | 55 mm |
| für Haltervierkant | 25 mm |
| Außen-Ø D | 102 mm |
| Aufnahme | HSK-T 63 |

| | |
|---------------|-------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Stahlhalter |