

Garant
eco Werkzeughalter diagonal 45°, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm


Bestelldaten

Bestellnummer	318627 25
GTIN	4045197893277
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	112,7 mm
B	40 mm
Außen-Ø D	94 mm
Spannlänge L ₁	80 mm
Spitzen-Mittenversatz f	12,7 mm
für Haltervierkant	25 mm
Aufnahme	HSK-T 63

Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter