

Garant**eco Werkzeughalter radial, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	318856 25
GTIN	4045197893321
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage. Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	102 mm
B	40 mm
Auskraglänge A-Maß	71 mm
für Haltervierkant	25 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2

Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter