

Garant**eco Werkzeughalter diagonal 45°, rechts, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	318857 25
GTIN	4045197893338
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage. Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

Spitzen-Mittenversatz f	12,7 mm
Auskraglänge A-Maß	110 mm
Außen-Ø D	94 mm
für Haltervierkant	25 mm
B	40 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2

Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter