

Garant**eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 55/D****Bestelldaten**

Bestellnummer	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Technische Beschreibung

x	60 mm
h ₁	20 mm
Passende Maschinen	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon

L ₂	64 mm
b ₂	70,5 mm
L ₁	64 mm
h ₂	85 mm
Produktart	Stahlhalter