

Garant**eco BMT-Queraufnahme, BMT: 55/E****Bestelldaten**

Bestellnummer	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstäbe. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Verwendung:

Vorwiegend für Plan- und Innenbearbeitung.

Technische Beschreibung

L ₂	64 mm
h ₁	20 mm
b ₂	45 mm
x	95 mm

Passende Maschinen	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Produktart	Stahlhalter