

Garant**Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 55/D****Bestelldaten**

Bestellnummer	319886 55/D
GTIN	4045197877413
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT Eco, aber auch andere Systeme. Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Verwendung:

Vorwiegend für Plan- und Innenbearbeitung.

Technische Beschreibung

L ₁	64 mm
Passende Maschinen	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b ₂	52,5 mm

h_1	20 mm
L_2	64 mm
x	95 mm
h_2	94 mm
Produktart	Stahlhalter