

Garant**BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	319888 40
GTIN	4045197877437
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Technische Beschreibung

d_a	32 mm
Passende Maschinen	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Produktart	Stahlhalter