

Garant**BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	319888 60
GTIN	4045197877444
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Technische Beschreibung

Passende Maschinen	Mori NL, Mori NT
L ₂	84 mm
d _a	40 mm
Z	70 mm

L ₁	94 mm
h ₁	108 mm
x	80 mm
l ₁	110 mm
L ₃	30 mm
Produktart	Stahlhalter