

**Garant****BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 68****Bestelldaten**

Bestellnummer	319888 68
GTIN	4045197877475
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

**Technische Beschreibung**

$L_1$	110 mm
$L_3$	21 mm
$d_a$	32 mm
$l_1$	123 mm
Passende Maschinen	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

x	95 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
L <sub>2</sub>	68 mm
Z	64 mm
Produktart	Stahlhalter