

**Spannkopf glatt, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 77mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329950 77
GTIN	2050001924841
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø	77 mm
Profil	rund
Spannfläche	glatt
Härte	60 HR
Länge L	59 mm

Ausführung	ohne Vorbau
Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf