

**Spannkopf glatt, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329950 100
GTIN	2050001925077
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	100 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	glatt
Profil	rund
Länge L	59 mm

Ausführung	ohne Vorbau
Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf