



## Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 63mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329954 63
GTIN	2050001925565
Artikelklasse	33H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**  
**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	63 mm
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Härte	60 HR
Profil	rund

Länge L	59 mm
Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf