



Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 86mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329954 86
GTIN	2050001925794
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**
Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Spann-Ø	86 mm
Profil	rund
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Härte	60 HR

Länge L	59 mm
Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf