

**Spannkopf weich, SK 100, Startbohrungs-Ø: 45mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329956 45
GTIN	2050001925961
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Weich (reduzierte Härte von 40 HRC in der Bohrung) zum Selbstausdrehen.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Startbohrungs-Ø	45 mm
Härte	60 HR
Profil	rund
Länge L	59 mm
Aufnahme	SK 100

Produktart

Spannkopf