

**Schleifgewebe (A) braun, sehr flexibel KK 114 F, 230×280 mm, Körnung: 180****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 556900 180 |
| GTIN | 4018875000441 |
| Artikelklasse | 56V |

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

Blattgröße 230×280 mm.

Typ **VSM KK 114 F: Gewebe braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|--------------|
| Feinheitsgrad | fein |
| Körnung | 180 |
| Herstellerbezeichnung | KK 114 F |
| Serie | KK114F |
| Schleifmittel | Normalkorund |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Schleifblatt Breite | 280 mm |
| Schleifblatt Länge | 230 mm |

| | |
|---------------------|---------------|
| Produktnameattribut | 230×280 mm |
| Produktart | Schleifgewebe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|--------------------|--------|
| Stahl-Abziehplatte | 556950 |
| Gummi-Schleifklotz | 557600 |