

STARCKE®**Papier-Klett-Schleifscheibe (A), Ø 150 mm, Körnung: 320****Bestelldaten**

Bestellnummer	567725 320
GTIN	4002748779350
Artikelklasse	56Z

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier, Korn 40 bis 180) bzw. Starcke 544 C3K (Korn 240 – 400, Stearat beschichtet) mit **hoher Festigkeit und dichter Streuung**. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korundkorn **(A)**.

Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Klett-Schleifteller** z. B. Nr. **567760 selbsthaftend**. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf **Winkelschleifern** bzw. Exzentrerschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit **40 m/s**.

Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe, Holz, Kunststoff.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150.

Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 – 566950. Kleinschleifsystem Ø 50 mm und Ø 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	320
Scheiben-Ø	150 mm

Herstellerbezeichnung	544 C3K
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

567857 150

Handschleifklotz mit Kletthaftung passend für Scheiben-Ø
150 mm

Klett-Polierteller,M14 Außen-Ø 150 mm	567762 150
Klett-Schleifteller,M14 Außen-Ø 150 mm	567760 150