

**STARCKE®****Papier-Klett-Schleifscheibe (A), Ø 115 mm, Körnung: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	567705 180
GTIN	4002748776878
Artikelklasse	56Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier, Korn 40 bis 180) bzw. Starcke 544 C3K (Korn 240 – 400, Stearat beschichtet) mit **hoher Festigkeit und dichter Streuung**. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korundkorn **(A)**.

Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Klett-Schleifteller** z. B. Nr. **567760 selbsthaftend**. Für schnellen Scheibenwechsel.

**Verwendung:**

Auf **Winkelschleifern** bzw. Exzentrerschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit **40 m/s**.

**Universell verwendbar** zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe, Holz, Kunststoff.

**Hinweis:**

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150.

Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 – 566950. Kleinschleifsystem Ø 50 mm und Ø 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

**Technische Beschreibung**

Körnung	180
Scheiben-Ø	115 mm

Herstellerbezeichnung	540 FK
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Klett-Polierteller, M14 Außen-Ø 115 mm	567762 115
--	------------

Klett-Schleifteller,M14 Außen-Ø 115 mm

567760 115