



Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter, Messbereich: 0-30kN



Bestelldaten

Bestellnummer	479115 0-30
GTIN	2050001858825
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulischer Kraftaufnehmer mit direkt angebautem Manometer, zur statischen und quasistatischen Kraftmessung.
Gehäuse und Kolben in Edelstahl, Druckmessgerät aus Pressmessing mit Schleppzeiger. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser (IP43).

Vorteil:

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

Verwendung:

Im Werkzeugmaschinenbau.
Besonders geeignet für **Einsatz in Dreibackenfuttern.**

Lieferumfang:

Inklusive Anzeigeeinheit, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Ø Kraftaufnehmer	70 mm
Skalenteilungswert	0,5 kN

Höhe Kraftaufnehmer	40 mm
Messbereich	0 - 30 kN
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Fehlergrenze	±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Produktart	Kraftmessdose