

STARCKE®**Papier-Klett-Schleifscheibe (A), Ø 150 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 567725 60 |
| GTIN | 4002748776540 |
| Artikelklasse | 56Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier, Korn 40 bis 180) bzw. Starcke 544 C3K (Korn 240 – 400, Stearat beschichtet) mit **hoher Festigkeit und dichter Streuung**. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korundkorn **(A)**.

Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Klett-Schleifteller** z. B. Nr. **567760 selbsthaftend**. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf **Winkelschleifern** bzw. Exzentrerschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit **40 m/s**.

Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe, Holz, Kunststoff.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150.

Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 – 566950. Kleinschleifsystem Ø 50 mm und Ø 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Technische Beschreibung

| | |
|------------|--------|
| Körnung | 60 |
| Scheiben-Ø | 150 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Herstellerbezeichnung | 540 FK |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnameattribut | Ø 150 mm |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s |
| Produktart | Klett-Schleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

567857 150

Handschleifklotz mit Kletthaftung passend für Scheiben-Ø
150 mm

Klett-Schleifteller,M14 Außen-Ø 150 mm

567760 150

Klett-Polierteller,M14 Außen-Ø 150 mm

567762 150