



Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter, Messbereich: 0-160kN



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 479115 0-160 |
| GTIN | 2050001056559 |
| Artikelklasse | 47F |

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulischer Kraftaufnehmer mit direkt angebautem Manometer, zur statischen und quasistatischen Kraftmessung.

Gehäuse und Kolben in Edelstahl, Druckmessgerät aus Pressmessing mit Schleppezeiger. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser (IP43).

Vorteil:

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

Verwendung:

Im Werkzeugmaschinenbau.

Besonders geeignet für **Einsatz in Dreibackenfuttern.**

Lieferumfang:

Inklusive Anzeigeeinheit, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|------------|
| Messbereich | 0 - 160 kN |
| Höhe Kraftaufnehmer | 77 mm |

| | |
|--------------------|--|
| Skalenteilungswert | 5 kN |
| Ø Kraftaufnehmer | 110 mm |
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
| Fehlergrenze | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % |
| Messtechnik | analog |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Kraftmessdose |